


Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

Daļas numurs: 531090

FESTO

Sastāv no filtra, spiediena regulatora, eļļotāja, sienas stiprinājuma plāksnes. Maksimālais izejas spiediens 12 bar, 40 µm filtrs, ar spiediena manometru, metāla kolbas aizsargs, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Spiediena regulators ar manometru Standarta filtrs Standarta eļļas miglas eļļotājs
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 12 bar
Ieplūdes spiediens 1	1,5 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļļots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļļots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	5.7.- pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4