



# Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija MSB4-1/4:H2N3M1-WP-Z

Daļas numurs: 531094

FESTO

Sastāv no filtra, spiediena regulatora, eļļotāja un sienas stiprinājuma plāksnes. 12 bāru maksimālais izejas spiediens, 40 µm filtrs, ar spiediena manometru, plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, manuāla kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no labās uz kreiso pusi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Spiediena regulators ar manometru Standarta filtrs Standarta eļļas miglas eļļotājs
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	1,5 ... 14 bar
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.000 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC