


Tuvuma devējs SMT-8-SL-PS-LED-24

Daļas numurs: 531145

FESTO

Elektriskie, bezkontakta, PNP, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, ar M8 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	200 mA
Elektriskais savienojums	Spraudnis M8x1 3-kontaktu
Konstrukcija	priekš T slota
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Īssavienojuma stiprums	Jā
Mērīšanas princips	Induktīvais
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	$\leq 0,5$ ms
Ieslēgšanās laiks	$\leq 0,5$ ms
Max. komutācijas frekvence	1.000 Hz
Izolējošais spriegums	50 V
Max. kontakta jauda DC	6 W
Atlikušā strāva	$\leq 0,1$ mA
Sprieguma kritums	$\leq 1,8$ V
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Autorizācija	C-Tick
Max. pievilkšanas moments	0,2 Nm
Produkta svars	5 g
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Gareniski ievietojams rievā
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš PA Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais hroma pārklājums