


Filtrs

MS4N-LF-1/4-CRV-Z

Daļas numurs: 531495

FESTO

5 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no labās uz kreiso.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 4 |
| Sērija | MS |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Kondensāta novadīšana | pilnīgi automātisks |
| Konstrukcijas struktūra | Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju |
| Max. kondensāta vērtība | 19 ml |
| Kausa aizsargs | Plastmasas aizsargs |
| Ieplūdes spiediens 1 | 2 ... 12 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.300 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Gaisa tīrības klase izejā | 3.7.- pēc DIN ISO 8573-1 |
| Vidējā temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Produkta svars | 189 g |
| Montāžas tips | ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | NPT1/4-18 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NPT1/4-18 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Filtra materiālu informācija | PE |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnija spiedienlējums |
| Kolbas materiālu informācija | PC |