

# Filtrs MS6N-LF-3/8-ERM

Daļas numurs: 531521

FESTO

40 µm filtrs, plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, manuāla kondensāta novadišana, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Izmērs                                    | 6                                                                   |
| Sērija                                    | MS                                                                  |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°                                                    |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm                                                               |
| Kondensāta novadišana                     | manuāla rotācija                                                    |
| Konstrukcijas struktūra                   | Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju                          |
| Max. kondensāta vērtība                   | 38 cm <sup>3</sup>                                                  |
| Kausa aizsargs                            | Plastmasas aizsargs                                                 |
| Darbošanās spiediens                      | 0 ... 20 bar                                                        |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 3.800 l/min                                                         |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Inertās gāzes |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme                                       |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Uzglabāšanas temperatūra                  | -10 ... 60 °C                                                       |
| Pārtikas drošs                            | Skatiet Papildus materiālu informāciju                              |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4]                 |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C                                                       |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C                                                       |
| Produkta svars                            | 600 g                                                               |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem<br>Izvēles                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 3/8 NPT                                                             |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 3/8 NPT                                                             |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS                                                        |
| Blīvējumu materiāls                       | NBR                                                                 |
| Filtra materiāls                          | PE                                                                  |
| Korpusa materiāls                         | Alumīnija spiedienlējums                                            |
| Kolbas materiāls                          | PC                                                                  |
| Atdalošās plāksnes materiāls              | POM                                                                 |