


# Ātrās savienošanas ligzda KD2-M5-I

Daļas numurs: 531620

FESTO

pašnoslēdzošais



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,7 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	135 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominālais pievilkšanas moments	0,85 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaiide	± 15 %
Produkta svars	12 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vitne M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS