

Ātrās savienošanas ligzda KDS6-1/2-A


Daļas numurs: 531649

Produkts tiks atcelts

pašnoslēdzošais, drošības sakabei pēc ISO 4414

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	10 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,5 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.643 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	BIA TÜV
Nominālais pievilkšanas moments	32,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaišana	± 20 %
Produkta svars	111 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietas 1	Vīrišķā vītne G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS