

# Ātrās savienošanas spraudnis KS4-1/2-I

Daļas numurs: 531680

FESTO

Priekš pašnoslēdzošajiem ātrās savienošanas savienotājiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,85 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.305 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	32,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	57 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vitne G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS