


# Ātrās savienošanas spraudnis KS4-CK-9-S

Daļas numurs: 531686

Produkts tiks atcelts

FESTO

priekš pašfiksējošā cauruļu savienotāja, ieskrūvējamā iespīlēšanas uzdevam  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,4 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.017 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	69 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	CK-9
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS