


Ātrās savienošanas spraudnis KS5-1/2-A

Daļas numurs: 531687
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš pašnoslēdzošajiem ātrās savienošanas savienotājiem.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	13 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.872 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	32,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	255 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/2