



Eļļotājs MS6N-LOE-3/8-R-Z

Daļas numurs: 531715

FESTO

Plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. eļļas ietilpība	75 cm ³
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Ieplūdes spiediens 1	1 ... 16 bar
Minimālā plūsmas pakāpe eļļošanas funkcijai	50 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	5.300 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Eļļas viskozitāte	ISO VG 32
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	600 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT3/8-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT3/8-18
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC