

Smalkais filtrs MS6N-LFM-1/2-BUV

Daļas numurs: 531873

FESTO

1 µm filtrs, metāla kolbas aizsargs, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	6
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	950 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	140 l/min
Filtra efektivitāte	99,99 %
Max. kondensāta vērtība	38 cm ³
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,5 mg/m ³
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/2 NPT
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Produkta svars	820 g