

Aktīvās ogles filtrs MS6N-LFX-1/2-R-Z

Daļas numurs: 531924

FESTO

Plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	Aktīvās ogles filtrs
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.200 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 0.01 µm filtrācija
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	1.7.1 pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	5 ... 30 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,003 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	600 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/2-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/2-14
Filtra materiālu informācija	Aktīvā ogle
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC