


Sadales modulis MS4N-FRM-1/4-Y-Z

Daļas numurs: 531955

FESTO

Ietver spiediena slēdzi bez indikatora, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--------------------------|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Sazarošanas modulis |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 12 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1→2 | 4.600 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe augšējā izejā | 1.500 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe apakšējā izejā | 1.500 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 405 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | NPT1/4-18 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NPT1/4-18 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | NPT1/4-18 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | NPT1/4-18 |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnija spiedienlējums |