

Spiediena pacelšanas vārsts MS4N-DL-1/4-Z

Daļas numurs: 531993

FESTO

Pneimatisks, priekš graduētas spiediena pacelšanas, plūsmas virziens:
no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	Nav
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvietā
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	tiešais
Vadības gaisa piegāde	ārējais
Plūsmas virziens	nereversējams
Vārsta funkcija	2/2
Darbošanās spiediens	4 ... 14 bar
b- vērtība	0,45
C- vērtība	9,6 l/sbar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.000 l/min
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	213 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums