

Spraudnis FBS-SUB-9-GS-DP-B

Daļas numurs: 532216

FESTO

Priekš PROFIBUS



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	20 mm
Augstums	62 mm
Garums	61 mm
Protokols	PROFIBUS
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Papildus funkcijas	Sekojošās kopnes segmenta izslēgšana
Produkta svars	60 g
Feldbus spraudnis	2x 2 ar atsperi nofiksēti termināļi
Pieļaujamais vada diametrs	5 ... 10 mm
Aizsardzības klase	IP65 IP67 saliktā stāvoklī pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 % nekondensējošs
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Misiņš
Skrūvju materiāls	Tērauds
Blīvējumu materiāls	NBR