

Mikro filtrs

LFMA-3/4-D-MAXI-DA



Daļas numurs: 532851

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0.01 µm filtra ieliktnis, ar metāla kausa aizsargu, ar diferenciālo spiediena indikatoru, manuāla kondensāta novadīšana.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	D
Izmērs	Maxi
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertās gāzes
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	1.900 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	500 l/min
Filtra efektivitāte	99,999 %
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Montāžas tips	Linijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	PC
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Produkta svars	1.340 g