

Smalkā filtra kombinācija LFMBA-1/4-D-MIDI-DA



Daļas numurs: 532866

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

0.01 µm filtra ieliktnis, ar metāla kausa aizsargu, ar diferenciālo spiediena indikatoru, manuāla kondensāta novadīšana.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Midi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Max. kondensāta vērtība	43 ml
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.429 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC