


Maģistrāles izejas ligzda NTSD-WD-11

Daļas numurs: 533119

FESTO

Priekš vārstu termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Ar uzmavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	34 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	16 A
Vada blīvējošais savienojums	Pg11
Pieļaujamais vada diametrs	5 ... 11 mm
Termināļa šķērsgriezums	2,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PBT
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums Misiņš