

Spirālveida plastmasas cauruļvads PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Daļas numurs: 533463

FESTO

Augsti elastīgs, pastiprināts ar audumu, hidrolīzes noturīgs lielā apjomā



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	2,4 m
Ārējais diametrs	9,5 mm
Bloka garums	0,889 m
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	50 mm
Iekšējais diametrs	6,4 mm
Tinuma diametrs	42 mm
Vijumu skaits	21
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	11 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaišana	± 20 %
Produkta svars	180 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Vīrišķā vītne G1/4
Krāsa	zils
Balsta cietība	A 87 +/-3
Savienojošās vītnes materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Liekšanas aizsardzības materiāls	POM
Caurules materiāls	TPE-U(PU)