


Kontroles elements FED-50

Daļas numurs: 533531

FESTO

Displeja un kontroles elements ar šķidrā kristāla grafisko paneli savienošanai ar PLC sistēmām, 4 funkciju klaviatūra.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	53 mm
Augstums	109 mm
Garums	149 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Lietotāja atmiņa	512 kByte
Lietotāja LED skaits	5
Funkcionālo taustiņu skaits	4
Sistēmas taustiņu skaits	7
Reāllaika pulkstenis	Jā
Notikumu saraksti	256
Līdzekļa atmiņa	16 Kilobyte
Trauksmes	1.024
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Sistēmas diožu skaits	4
Attēlošana	Melnbaltais LCD Ar fona apgaismojumu 4 x 20 simboli Aizmugures apgaismots LCD
Displeja izmērs	4 x 20 simboli
Backup baterija	3 V / 270 mA Litija
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	120x32 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,25 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	RCM Mark
Produkta svars	1.000 g
AUX interfeiss	Sub-D 9-kontaktu Spraudņa ligzda
PC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
Programmēšanas interfeiss	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfeiss	15-kontaktu RS232 Spraudnis

Pazīme	Lielums
	Sub-D
Ethernet interfeiss	Izvēles, 10MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	FED Designer 6.06 vai augstāks
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	NEC 500 Class I, Div. 2