


Pārvietošanas modulis HSP-25-AP-WL

Daļas numurs: 533620

FESTO

ar leņķisko piedziņu un gaidīšanas moduli kreisajā pusē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Izmērs | 25 |
| Maksimālā Z-gājiena gaidīšanas pozīcija | 25 mm |
| Y- gājiens | 130 ... 170 mm |
| Z- gājiens | 50 ... 70 mm |
| Z- gājiens, darba gājiens | 25 mm |
| Amortizēšana | CC: Amortizatori abos galos mīkstum raksturlielums |
| Montāžas pozīcija | Vadotnes sliede vertikāle |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Konstrukcijas struktūra | Šķērsvadotne Pagrieziena modulis Gaidīšanas pozīcijas izvēle kreisajā pusē vadīta motora sekvence |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne | Šķērsvadotne |
| Darbošanās spiediens | 4 ... 8 bar |
| Minimālais takts laiks | 1 s |
| Atkārtēšanas precizitāte | ±0,02 mm |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Max. griezes moments Mx dinamiskais | 3,2 Nm |
| Max. griezes moments Mx statiskais | 15 Nm |
| Max. griezes moments My dinamiskais | 3,2 Nm |
| Max. griezes moments My statiskais | 15 Nm |
| Max. griezes moments Mz dinamiskais | 3,2 Nm |
| Max. griezes moments Mz statiskais | 15 Nm |
| Maksimālā efektīvā slodze | 1,5 kg |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 65 N |
| Produkta svars | 6.400 g |
| Priekšējā elementa montāža | ar caurejošo urbumu |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu ar ierīvi |
| Pneimatiskais savienojums, gaidīšanas pozīcija | M5 |
| Pneimatiskais savienojums | M5 |
| Apakšējās pamatnes materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Šķērsvadīklas materiāls | Termiski apstrādāts tērauds |
| Sānu komponentu materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |