

Savienošanas uzgrieznis MCK-PK-4-KD

Daļas numurs: 533673

FESTO

[Metāla versija.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Sievišķā vitne M10x1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS