


Iespiežamais T- veida savienotājs QST-F-4

Daļas numurs: 533865

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 3 mm |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 |
| Pārtikas drošība | saskaņā ar ražotāja deklarāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 150 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Produkta svars | 13,1 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | priekš cauruļvada, 4 mm ārējais diametrs |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 4 mm ārējais diametrs |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | Misiņš hroma un niķeļa pārklājums |
| Vītnes blīvējuma materiālu informācija | FPM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | FPM |