

# Iespiežamais T- veida savienojums QST-F-M5-6

Daļas numurs: 533915

FESTO

Pagriežams par 360°, viriškā ar ārējo sešstūri.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	2,2 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Pārtikas drošība	saskaņā ar ražotāja deklarāciju
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 150 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Max. pievilkšanas moments	1,5 Nm
Produkta svars	20,9 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 6 mm ārējais diametrs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš hroma un niķela pārklājums
Vitnes blīvējuma materiālu informācija	FPM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	FPM