


# Lodes vārsts

## VAPB-1-F-63-F0405-CR

Daļas numurs: 534315

FESTO

korozijas un skābju noturīgs.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas tips	Linijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Rp1
Atloka urbumu izkārtojums	F04 F05
Iekšējais diametrs	25 mm
Nominālais diametrs DN	25
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Iedarbošanās moments	17 Nm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrums
Vidējā temperatūra	-10 ... 180 °C
Plūsmas pakāpe Kv	72 m <sup>3</sup> /h
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Blīvējumu materiālu informācija	FPM PTFE
Materiālu informācija, lode	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija lodei	1.4401
Vārpstas materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4401
Produkta svars	1.200 g
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3