


Gala slēdža piesaiste DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

Daļas numurs: 534470

FESTO

Pagrieziena piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.
Piemērots visām DAPS leņķiskajām piedziņām, bet tikai priekš
DRD/DRE izmēriem no 4 līdz 225. Priekš DRD/DRE leņķisko piedziņu
izmēriem 1 līdz 2, var uzstādīt uz izmēriem 375 līdz 880 ar DAPZ-SBZ-...
adapteri.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	8 ... 13 mm
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	leņķisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Nē
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Polaritātes aizsargāts	Nē
Mērišanas princips	Mehānisks/elektrisks
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Izolējošais spriegums	250 V
Max. izejas strāva	4.000 mA
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
ATEX kategorija Gāze	II 2G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex d e IIC T6 Gb
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Sertifikācijas departaments	PTB 05 ATEX 1087
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	EPDM
Piezīme par korpusa vāka materiālu	PA
Piezīme par korpusa ligzdas materiālu	PA
Piezīme par konsoles materiālu	PA