


Gala slēdža piesaiste DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Daļas numurs: 534471

FESTO

Pagrieziņa piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.
Piemērots visām DAPS leņķiskajām piedziņām, bet tikai priekš
DRD/DRE izmēriem no 4 līdz 225. Priekš DRD/DRE leņķisko piedziņu
izmēriem 1 līdz 2, var uzstādīt uz izmēriem 375 līdz 880 ar DAPZ-SBZ-...
adapteri.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	8 ... 13 mm
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Mērišanas princips	Induktīvais
Komutācijas pozīcijas indikators	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Izolējošais spriegums	50 V
Max. izejas strāva	200 mA
Komutācijas izeja	PNP
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis Iespējams
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	EPDM
Piezīme par korpusa vāka materiālu	PC
Piezīme par korpusa ligzdas materiālu	PA
Piezīme par konsoles materiālu	PA