


Gala slēdža piesaiste DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Daļas numurs: 534472

FESTO

Pagrieziena piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.
Piemērots visām DAPS leņķiskajām piedziņām, bet tikai priekš
DRD/DRE izmēriem no 4 līdz 225. Priekš DRD/DRE leņķisko piedziņu
izmēriem 1 līdz 2, var uzstādīt uz izmēriem 375 līdz 880 ar DAPZ-SBZ-...
adapteri.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Pieļaujama vada diametrs | 8 ... 13 mm |
| Bāzēts uz standartu | EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Konstrukcija | apaļš |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Īssavienojuma stiprums | Jā |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli aizvērts kontakts |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Mērišanas princips | Induktīvais |
| Komutācijas pozīcijas indikators | Nē |
| Izolējošais spriegums | 25 V |
| Nominālais darbības spriegums DC | 8 V |
| Komutācijas izeja | NAMUR |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,5 kV |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| ATEX kategorija Gāze | II 2G |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze | EEx ia IIC T6 |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra | -25°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Sertifikācijas departaments | TÜV 99 ATEX 1479 X |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Komutācijas strāvas samazināšana | ≤ 1 mA |
| Komutācijas strāva nesamazinot | ≥ 3 mA |
| Elektriskais savienojums | Saskrūvēts terminālis Iespējams |
| Vada blīvējošais savienojums | M20x1,5 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiālu informācija | EPDM |
| Piezīme par korpusa vāka materiālu | PA |
| Piezīme par korpusa ligzdas materiālu | PA |
| Piezīme par konsoles materiālu | PA |