


Gala slēdža piesaiste DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Daļas numurs: 534473

FESTO

Pagrieziena piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.
Piemērots visām DAPS leņķiskajām piedziņām, bet tikai priekš
DRD/DRE izmēriem no 4 līdz 225. Priekš DRD/DRE leņķisko piedziņu
izmēriem 1 līdz 2, var uzstādīt uz izmēriem 375 līdz 880 ar DAPZ-SBZ-...
adapteri.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	leņķisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Jā
Feldbus spraudnis	AS-Interfeiss: plakanā kabeļa spraudnis
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Mērišanas princips	Induktīvais
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Izolējošais spriegums	50 V
Nominālais darbības spriegums DC	30 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Piezīme attiecībā uz feldbus interfeisu	AS-Interface
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	EPDM
Piezīme par korpusa vāka materiālu	PC
Piezīme par korpusa ligzdas materiālu	PA
Piezīme par konsoles materiālu	PA