


limit switch box

DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Daļas numurs: 534474

FESTO

Pagrieziena piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	7 ... 13 mm
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Nē
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Polaritātes aizsargāts	Nē
Mērišanas princips	Mehānisks/elektrisks
Komutācijas pozīcijas indikators	Jā
Darbības sprieguma diapazons AC	4 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	4 ... 250 V
Būtisks strāvas patēriņš pie darba sprieguma	1 mA ... 5 A
Izolējošais spriegums	250 V
Max. izejas strāva	5.000 mA
Minimālā slodzes strāva	1 mA pie 4 V/DC
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Vāka korpusa materiāls	PC
Līgzdas korpusa materiāls	ABS+PC
Konsoles materiāls	ABS+PC