


limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Daļas numurs: 534475

FESTO

Pagrieziena piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	7 ... 13 mm
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Mērišanas princips	Induktīvais
Komutācijas pozīcijas indikators	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Būtisks strāvas patēriņš pie darba sprieguma	0 ... 100 mA
Izolējošais spriegums	50 V
Max. izejas strāva	100 mA
Komutācijas izeja	PNP
Uzliesmojuma stiprums	0,5 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Vāka korpusa materiāls	PC
Līdzdas korpusa materiāls	ABS+PC
Konsoles materiāls	ABS+PC