



# Saspiestā gaisa rezervuārs CRVZS-20

Daļas numurs: 534845

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apjoms	20 l
Montāžas pozīcija	Kondensāta novadīšana apakšpusē
Atbilst standartam	AD 2000 atsauces lapa
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Autorizācija	TÜV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-] Slāpeklis
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	-10 ... 100 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 100 °C
Maks. pievilšanas moments, savienojošā vītne	130 Nm
Maks. pievilšanas moments, kondensāta novadīšana	27 Nm
Produkta svars	10.208 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Kondensāta novadīšanas savienojums	G3/8
Pneimatiskais savienojums	G1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Gaisa rezervuāra materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais