



Precīzais spiediena regulators MS6-LRPB-1/2-D5-VS-Z

Daļas numurs: 534918

FESTO

netieši darbināmi regulatori, darba spiediens līdz pat 4 bar, spiediena ieeja priekšpusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Vadāms precīzais diafragmas regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Darbošanās spiediens	1 ... 14 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,1 ... 4 bar
Max. spiediena histerēze	0,02 bar
Plūsmas pakāpe, sekundārā ventilācija	≥ 650 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	≥ 3.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.000 g
Montāžas tips	Izvēles Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs