


Palaišanas vārsts MS12-EM

Daļas numurs: 535031

FESTO

Kolektora montāžai, ar G vītņi.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	manuāls
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Vadības gaiss	tiešais
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	25.000 ... 32.000 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Plūsmas virziens	nereversējams
Produkta svars	3.900 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums