


Spiediena pacelšanas vārsts MS12-DE

Daļas numurs: 535034

FESTO

Kolektora montāžai, ar G vītņi.



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	aizturošs Spiedošs
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvietā
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	Vadāms
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Plūsmas virziens	nereversējams
Vārsta funkcija	2/2
Komutācijas pozīcijas indikators	ar piederumiem
Darbošanās spiediens	3 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	25.000 ... 42.000 l/min
Noslodzes cikls	100 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	3.800 g
Signāla statusa attēlojums	ar piederumiem
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums