

Eļļotājs MS12N-LOE

Daļas numurs: 535044

FESTO

Ar NPT vītņi



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Minimālā plūsmas pakāpe eļļošanas funkcijai	400 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Eļļas viskozitāte	ISO VG 32
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums