

Plastmasas caurule

PUN-E-6x0,8-SI

Daļas numurs: 535321

FESTO

Piemērots lietošanai ar QS iespiežamajiem savienojumiem, augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs, mikronu stabils, nav apstiprināts lietošanai pārtikas produktu ražošanai.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	6 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	45 mm
Iekšējais diametrs	4,4 mm
Min. liekšanās rādiuss	15 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,018 kg/m
Krāsa	sudraba
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)