

Filtra regulators MS4N-LFR-1/4-D7-CUM-AS-Z

Daļas numurs: 535751

FESTO

12 bāru maksimālais izejas spiediens, 5 µm filtrs, ar spiediena manometru, nobloķējamu regulatora galvu, metāla kausis, manuāla kondensāta novadīšana, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Pievada aizslēgš	ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators ar spiediena manometru
Max. kondensāta vērtība	25 ml
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Izplūdes spiediens 1	0,8 ... 14 bar
Max. spiediena histerēze	0,25 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.200 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	3.7.- pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	475 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, skatlogs	PA
Materiālu informācija, izolējošais disks	POM