


# Mikro filtrs

## MS4-LFM-1/4-ARM-DA-Z

Daļas numurs: 536824

FESTO

0.01 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, manuāla kondensāta novadišana, ar diferenciālu spiediena indikatoru, plūsmas virziens no labās uz kreiso.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kondensāta novadišana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Max. kondensāta vērtība	19 ml
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 14 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	190 g
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC