

Smalkais filtrs

MS6-LFM-1/2-BRV-DA-Z

Daļas numurs: 536844

FESTO

1 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automatiska kondensāta novadīšana, ar diferenciālā spiediena indikatoru, plūsmas virziens no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Filtra efektivitāte	99,99 %
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automatisks
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Max. kondensāta vērtība	38 cm ³
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	950 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	140 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,5 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	600 g
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC