


Smalkais filtrs MS6N-LFM-1/4-BRM-DA-Z

Daļas numurs: 536854

FESTO

1 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, manuāla kondensāta novadīšana, ar diferenciālu spiediena indikatoru, plūsmas virziens no labās uz kreiso.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Filtra efektivitāte	99,99 %
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Max. kondensāta vērtība	38 cm ³
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	550 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļots saspieštais gaiss, 5 µm filtrācija
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	2.7.3 pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,5 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	600 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC