


# Mikro filtrs MS6N-LFM-3/8-ARM-DA

Daļas numurs: 536888

FESTO

0.01 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, manuāla kondensāta novadīšana, ar diferenciālu spiediena indikatoru, plūsmas virziens no kreisās uz labo.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Sērija  | MS   |
| Izmērs  | 6  |
| Konstrukcijas struktūra                                   | Šķiedru filtrs   |
| Filtrācijas pakāpe  | 0,01 µm  |
| Kondensāta novadīšana                                     | manuāla rotācija   |
| Darbošanās spiediens                                      | 0 ... 20 bar   |
| Darbošanās paņēmieni                                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertās gāzes |
| Gaisa tīrības klase izejā                                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2]                  |
| Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases | 900 l/min  |
| Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases           | 135 l/min  |
| Filtra efektivitāte                                       | 99,9999 %  |
| Max. kondensāta vērtība                                   | 38 cm <sup>3</sup>   |
| Kausa aizsargs  | Plastmasas aizsargs  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                     | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Pārtikas drošs  | Skatiet Papildus materiālu informāciju                               |
| Vidējā temperatūra  | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra                              | -10 ... 60 °C  |
| Uzglabāšanas temperatūra                                  | -10 ... 60 °C  |
| Atlikušās eļļas sastāvs                                   | 0,01 mg/m <sup>3</sup>   |
| Diferencētā spiediena displejs                            | Vizuālais indikators   |
| Montāžas tips   | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem<br>Izvēles                     |
| Montāžas pozīcija   | vertikāle +/- 5°   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1                 | 3/8 NPT  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2                 | 3/8 NPT  |
| Korpusa materiāls   | Alumīnija spiedienlējums   |
| Filtra materiāls  | Bora silikāta šķiedra  |
| Kolbas materiāls  | PC   |
| Blīvējumu materiāls                                       | NBR  |
| Materiālu piezīme   | Atbilst RoHS   |
| Produkta svars  | 600 g  |