


# Mikro filtrs MS6N-LFM-3/8-ARV-DA

Daļas numurs: 536894

FESTO

0,01 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no kreisās uz labo.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	6
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	900 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	135 l/min
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Max. kondensāta vērtība	38 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/8 NPT
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	PC
Blīvējumu materiāls	NBR
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Produkta svars	600 g