


Elektromagnēta magnētiskā spole

MSFG-24-EX

Daļas numurs: 536931

FESTO

Ar rievotu uzgriezni un atsperpaplāksni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100 %
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: 4,5 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX kategorija Gāze	II 3G
ATEX kategorija Putekļi	II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex nA IIC T4 X Gc
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Max. pievilkšanas moments, spraudņa ligzda	0,4 Nm
Produkta svars	55 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa MSSD-F atvienotājs
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Elektromagnēta tinuma materiāls	Duroplast Varš Tērauds
Tinuma materiāls	Varš