


Sadales modulis MS4-FRM-1/8-I

Daļas numurs: 536965

FESTO

Ar iebūvētu sprostvārsta funkciju, plūsmas virziens: no kreisās uz labo



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis Ar sprostvārsta funkciju
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1->2	1.200 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe augšējā izejā	500 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe apakšējā izejā	500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	160 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums