


# Ass interfeiss SPC-AIF-INC

Daļas numurs: 537320

FESTO

Magnētiskā soļu pārveidotāja kodētāja savienošanai



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Proporcionālā vārsta maksimāli uzņemamā strāva	1,1 A
Tipisks strāvu uzņemošs ass interfeiss	60 mA
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	240 g
Elektriskais savienojums, proporcionālais vārsts	Spraudņa līgda apaļa izpildījuma M9 7-kontaktu
Elektriskā savienojuma, pārvietojuma kodētājs	8-kontaktu Spraudņa līgda M12 apaļa izpildījuma
Elektriskais savienojums, AIF IEEJA	Spraudnis apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu
Elektriskais savienojums, AIF IZEJA	Spraudņa līgda apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu