



# Spiediena regulators LR-1/8-DB-7-O-MINI

Daļas numurs: 537642

FESTO

Tieši kontrolēts regulators, darba spiediens līdz 7 bāriem, bez spiediena manometra.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Platums	44 mm
Sērija	DB
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Spiedienu regulējošs vārsts bez spiediena manometra
Kontrollera funkcija	ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Max. spiediena histerēze	0,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	$\geq 800$ l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	150 g
Montāžas tips	Izvēles Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija ar caurejošo urbumu ar montāžas leņķi
Spiediena manometra savienojums	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, pagriežamais rokturis	POM
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts