



Filtra regulators LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI

Daļas numurs: 537644
Produkts tiks atcelts

FESTO

Izejas spiediens max. 7 bar, bez spiediena manometra, 5 µ filtrācijas pakāpe.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Platums	44 mm
Sērija	DB
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators bez spiediena manometra
Kontrollera funkcija	ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Max. spiediena histerēze	0,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	≥ 1.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	200 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar caurejošo urbumu ar montāžas leņķi Izvēles
Spiediena manometra savienojums	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Pagriežamā roktura materiāls	POM
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Kolbas materiāls	PC