



Filtra regulators LFR-1/8-DB-7-O-MINI-H

Daļas numurs: 537649

FESTO

Izejas spiediens max. 7 bar, bez spiediena manometra, 40 µ filtrācijas pakāpe.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Platums	44 mm
Sērija	DB
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pusautomātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators bez spiediena manometra
Kontrollera funkcija	ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Max. spiediena histerēze	0,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	>= 700 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	200 g
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar caurejošo urbumu ar montāžas leņķi
Spiediena manometra savienojums	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, pagriežamais rokturis	POM
Filtra materiālu informācija	PE
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Kolbas materiālu informācija	PC